Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.581

Kit d'emporte-pièce à interstice M12 à M40

État: 10.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



AS 4055.581 - Kit d'emporte-pièce à interstice M12 à M40 pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Pour l'estampage de découpes circulaires

Caractéristiques

Référence	AS 4055.581
Modèle	Avec 3 divisions
Description produit	
Composition de la livraison	6 matrices
	6 poinçons
	Vis de traction avec roulement à bille Ø 6 x 40 mm
	Vis de traction avec roulement à bille Ø 9,5 x 50 mm
	Vis de traction avec roulement à bille Ø 19 x 55 mm
	Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm
	1 boîte pâte lubrifiante
	Coffret plastique
Matériaux usinables	Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier	1,5 mm
usinable	2 mm
	2 mm
	2 mm
	3 mm
	3 mm
Ø trous	12,5 mm
	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm

© Rittal 2025

Caractéristiques

Pour filetage	M12
	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Remarque	En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de
	traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order	4055.660
number	4055.661
	4055.661
	4055.661
	4055.663
	4055.663
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.2
Poids brut	2.256
Numéro du tarif douanier	82073010
EAN	4028177808843
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719

© Rittal 2025 3