### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4055.720 Pompe hydraulique électrique

État: 17.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



## AS 4055.720 - Pompe hydraulique électrique

La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.

#### Caractéristiques

Référence	AS 4055.720
Description produit	La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.
Puissance nominale	1,3 kW
Filling volume	3,2
Working volume	2,2
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Tension nominale	230 V, 50 Hz
Courant nominal	5,65 A
Dimensions machine	Largeur: 400 mm Hauteur: 325 mm Profondeur: 335 mm
Surface utile	Largeur: 402 mm Hauteur: 342 mm Profondeur: 397 mm
Pression de régime tolérée (p max.)	700 bar
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	32
Poids brut	34.5
Numéro du tarif douanier	84138100
EAN	4028177920644
ETIM 9	EC011047

© Rittal 2025

## Caractéristiques

ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290

## **Approbation**

Explications Déclaration de conformité

© Rittal 2025 3