

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 4138.350 Lampe standard

État: 29.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 4138.350 - Lampe standard

Tension d'alimentation : 120 V AC 60 Hz, 230 V AC 50 Hz

## Caractéristiques

Référence	SZ 4138.350
Modèle	avec interrupteur de porte
Composition de la livraison	Lampe standard Agent lumineux Matériel de fixation inclus Interrupteur de porte intégré
Puissance nominale	30 W
Ballast	Antiparasite magnétique monté en amont
Possibilités de raccordement	Alimentation via connecteurs Câblage intérieur (installation de rangées de lampes)
Interrupteur de porte intégré	Oui
Agent lumineux	Tube fluorescent, socle G13
Classe de protection	I (conducteur de protection)
Interrupteur (type)	Contact de porte avec position marche/arrêt/ fonctionnement avec l'ouverture de la porte
Type de montage des lampes	A visser
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1500 V AC
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase	1000 V AC
Tension nominale d'isolation	500 V CC/1 s
Possibilités de montage	Profilé horizontal TS par rapport au cadre de toit : direct Profilé vertical TS, SE : avec équerre d'adaptation TS Profilés SE avant et arrière par rapport au cadre de toit : avec équerre d'adaptation TS Profilés SE latéraux par rapport au cadre de toit : direct

# Caractéristiques

---

Dimensions	Largeur: 987 mm Hauteur: 117 mm Profondeur: 50 mm
Plage de température de fonctionnement	-15 °C...45 °C
Prises	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Plage de température de stockage	-20 °C...70 °C
Tension nominale	230 V, 1~, 50 Hz
Modèle de prise	D, Schuko (type F, CEE 7/4)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2,58 kg
Poids brut	2,78 kg
Numéro du tarif douanier	94054990
ECLASS 8.0	27189241
Description produit	Lampe standard 30W-230V IP20

---

# Approbation

---

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---