Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





PS 4638.800 Tablette de travail

État: 09.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



PS 4638.800 - Tablette de travail pour armoires VX, TS, VX SE, PC et pupitres TP

Pour les appareils de programmation etc., à monter sur le cadre de porte tubulaire. Ouverture rapide en cas de maintenance, avec une surface de dépose maximale, encastrable et peu encombrant après usage.







Caractéristiques

Référence	PS 4638.800
Description produit	Pour les appareils de programmation etc., à monter sur le cadre de porte tubulaire. Ouverture rapide en cas de maintenance, avec une surface de dépose maximale, encastrable et peu encombrant après usage.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Surface utile	Largeur: 613 mm Profondeur: 400 mm
Convient à la largeur de porte	800 mm
Possibilités de montage	Sur le châssis tubulaire de porte Pour le montage sur des surfaces planes
Charge admissible	300 N max.
Surface utile	Largeur: 613 mm Profondeur: 400 mm

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: \/Y
Convient a	Type de coffret: VX TS
	VX SE
	CM
	PC
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.69
Poids brut	4.84
Empreinte carbone/UE (sortie	14,5 kg CO2 eq (Cat B)
d'usine)	,- 3 1 ()
Remarque sur la classification de	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée
l'empreinte carbone	calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177107519
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025 3