

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CM 5116.500

## Armoires monobloc compactes CM

État: 01.05.2024 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CM 5116.500 - Armoires monobloc compactes CM

Coffret avec porte en tôle d'acier avec plaque de montage et base ouverte pour recevoir les plaques passe-câbles. Indice de protection IP 55. Symbiose entre les avantages des coffrets électriques Rittal et les multiples possibilités d'équipement des armoires juxtaposables TS 8. Bandeaux de montage perforés intégrés dans la porte pour fixer rapidement les traverses de montage, supports de goulotte et couvercles.



## Caractéristiques

|                                          |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                | CM 5116.500                                                                                                                                                                                                 |
| Matériau                                 | Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte : tôle d'acier de 2,0 mm, joint d'étanchéité polyuréthane moulé « in situ » sur tout le pourtour<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm                       |
| Finition                                 | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage : zinguée                                                                           |
| Couleur                                  | RAL 7035                                                                                                                                                                                                    |
| Composition de la livraison              | Coffret avec porte(s) montée(s) sur charnières<br>Système de verrouillage à trois points avec serrure à panneton double<br>Plaque de montage<br>Base ouverte pour une introduction personnalisée des câbles |
| Indice de protection NEMA                | NEMA 12 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation correspondantes                                                                                                                             |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529 | IP 55 en choisissant les plaques passe-câbles ou d'obturation appropriées                                                                                                                                   |

## Caractéristiques

|                                            |                                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Code IK                                    | IK08                                                       |
| Dimensions                                 | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 1.200 mm<br>Profondeur: 300 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 740 mm x 1.155 mm                                          |
| Nombre de portes                           | 1                                                          |
| Charnières réversibles                     | Oui                                                        |
| Matériau de base                           | Tôle d'acier                                               |
| Unité d'emballage                          | 1 p.                                                       |
| Poids/UE                                   | 65 kg                                                      |
| Numéro du tarif douanier                   | 94032080                                                   |
| EAN                                        | 4028177479760                                              |
| ETIM 7.0                                   | EC000261                                                   |
| ECLASS 8.0                                 | 27180101                                                   |

## Approbation

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)                                        |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |