


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.423**

**Porte vitrée en aluminium monobloc**

État: 29.04.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.423 - Porte vitrée en aluminium monobloc pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes.



## Caractéristiques

Référence	VX 5301.423
Description produit	En remplacement des portes existantes.
Matériau	Cadre : profilé en aluminium extrudé Profil vertical : aluminium anodisé Profil horizontal : aluminium, laqué Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Couleur	Poignée confort VX, charnières, profilé horizontal : RAL 9005 Profilé vertical de couleur argent
Composition de la livraison	Porte avec poignée Confort VX pour serrure semi-cylindrique avec fermeture de sécurité 3524 E 3 charnières 180° montées Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Une charnière de juxtaposition à 180° est nécessaire pour un angle d'ouverture de porte de 180° en cas de juxtaposition

# Caractéristiques

Remarque	Angle d'ouverture de porte de max. 240° en cas d'implantation individuelle Angle d'ouverture de porte de max.105° en cas de juxtaposition
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: VX IT Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	16,142 kg
Poids brut	17,2 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	VX IT porte vitrée, L800xH2000mm