


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.516 Module de roulettes

État: 09.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.516 - Module de roulettes pour armoires et baies VX, VX IT

Pour un déplacement aisé directement sur le lieu d'implantation, également pour les armoires déjà équipées.

## Caractéristiques

Référence	VX 5301.516
Composition de la livraison	1 module de transport avec 2 roulettes orientables 1 module de transport avec 2 roulettes de transport, fixes Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 556 mm Hauteur: 82,5 mm Profondeur: 203 mm
Consigne de montage	La base doit être ouverte aux points de montage
Convient à	Type de coffret: VX: = 600 mm Type de coffret: VX IT
Charge admissible	Charge max. admissible : statique 15 000 N Charge max. admissible : dynamique 10 000 N
Remarque	La charge maximale admissible (dynamique) de 10 000 N se rapporte au transport roulant sur surface plane.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	10 kg
Poids brut	10,3 kg
Numéro du tarif douanier	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Description produit	Module de roulettes pour VX IT de largeur 600 mm, pour une mobilité aisée sur le lieu d'exploitation, à monter directement sur la baie.