

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.518 Module de roulettes

État: 15.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.518 - Module de roulettes pour armoires et baies VX, VX IT

Pour un déplacement aisé directement sur le lieu d'implantation, également pour les armoires déjà équipées.

Caractéristiques

Référence	VX 5301.518
Composition de la livraison	1 module de transport avec 2 roulettes orientables 1 module de transport avec 2 roulettes de transport, fixes Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 756 mm Hauteur: 82,5 mm Profondeur: 79 mm
Consigne de montage	La base doit être ouverte aux points de montage
Convient à	Type de coffret: VX: = 800 mm Type de coffret: VX IT
Charge admissible	Charge max. admissible : statique 15 000 N Charge max. admissible : dynamique 10 000 N
Remarque	La charge maximale admissible (dynamique) de 10 000 N se rapporte au transport roulant sur surface plane.
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	11,5 kg
Poids brut	12,12 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Description produit	Module de roulettes pour VX IT de largeur 800 mm, pour une mobilité aisée sur le lieu d'exploitation, à monter directement sur la baie.