### Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# VX 5301.518 Module de roulettes

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# VX 5301.518 - Module de roulettes pour armoires et baies VX, VX IT

Pour un déplacement aisé directement sur le lieu d'implantation, également pour les armoires déjà équipées.

#### Caractéristiques

VX 5301.518
Pour une utilisation mobile même avec des armoires équipées. Le module de roulettes est vissé directement sur l'ossature de l'armoires sous son cadre de base et il est conçu pour le transport d'armoires équipées sur une surface plane et dans les bâtiments.
<ul><li>1 module de transport avec 2 roulettes orientables</li><li>1 module de transport avec 2 roulettes de transport, fixes</li><li>Matériel de fixation inclus</li></ul>
Largeur: 756 mm
Hauteur: 203 mm
Profondeur: 79 mm
La base doit être ouverte aux points de montage
Type de coffret: VX: = 800 mm
Type de coffret: VX IT
Charge max. admissible : statique 15 000 N
Charge max. admissible : dynamique 10 000 N
La charge maximale admissible (dynamique) de 10 000 N se rapporte au transport roulant sur surface plane.
1 p.
11.5
12.12
94039910
4028177952515
E7282571

© Rittal 2025 2

## Caractéristiques

ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

© Rittal 2025 3