### Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





## DK 5302.016 Déflecteurs d'air

État: 14.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



# DK 5302.016 - Déflecteurs d'air pour VX IT montant 19" « standard »

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.



#### Caractéristiques

Référence	DK 5302.016
Avantages	Pour l'augmentation ciblée du rendement énergétique de la climatisation
	Brosse passe-câbles verticale pour un compartimentage efficace avec des rails de montage intégrés sur le niveau de montage extérieur.
Domaines d'application	Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.
Matériau	Tôle d'acier Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	2 caches verticaux 2 caches horizontaux 4 brosses passe-câbles 4 pièces de joint mousse polyuréthane Matériel de fixation inclus

© Rittal 2025

### Caractéristiques

Les caches verticaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur les montants 19' à l'avant ou à l'arrière.  Le montage des caches horizontaux avec brosses passe-câbles est possible uniquement sur les montants 19" à l'avant.  Les découpes de montage 19" intégrées aux surfaces d'étanchéité peuvent soit être fermées via les faces avant pleines jointes soit être utilisées pour l'installation d'autres composants ou pour le guidage de câbles. Observez la composition de la livraison spécifique à la référence du produit.
Largeur: = 600 mm Hauteur: = 2.000 mm
1 p.
2.06
2.66
10,1 kg CO2 eq (Cat B)
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
73269098
4028177955318
E7282588
EC000331
27189272

© Rittal 2025 3