

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.043

# Goulotte de câbles réglable en profondeur

État: 10.02.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - Goulotte de câbles réglable en profondeur pour VX IT, TE 8000

Pour le guidage protégé des câbles entre la zone de montage à l'avant et à l'arrière.

## Caractéristiques

Référence	DK 5302.043
Description produit	Pour le guidage protégé des câbles entre la zone de montage à l'avant et à l'arrière.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Montants VX IT standard Montants TX CableNet Montants TS IT
Instalation position in 19" area	VX IT standard : min. 510 mm - max. 710 mm, avec fixation alternative 415 mm - 615 mm TX CableNet : min. 510 mm - max. 710 mm, avec fixation alternative 415 mm - 615 mm TS IT : min. 510 mm - max. 710 mm, avec fixation alternative 415 mm - 615 mm
Longueur	350: 550 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.74
Poids brut	1.94
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94039910

# Caractéristiques

---

EAN 4028177952683

---

ETIM 9 EC000322

---

ECLASS 8.0 27400604