Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.044

Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur

État: 13.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.044 - Rail de retenue de câbles, réglable en profondeur pour baies VX IT, TE

Pour baies VX IT et TE. Permet une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux plans de montage 19".

Caractéristiques

Référence	DK 5302.044
Avantages	Ces rails réglables en profondeur permettent une adaptation flexible de votre longueur à l'écartement de fixation donné entre les deux montants 19".
Domaines d'application	Pour le guidage des câbles sur l'ossature de l'armoire et pour la décharge de traction des câbles guidés. Ceux-ci peuvent être fixés sur les rails de retenue des câbles à l'aide de colliers de câblage ou de bandes autoagrippantes. Les rails de retenue des câbles s'accrochent directement à l'arrière des montants 19" ou dans la profondeur de l'armoire entre deux montants. Un vissage supplémentaire bloque l'unité.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Avec accessoires de fixation
Écartement entre les plans 19"	350 - 550 mm
Remarque	Cote de fixation + 170 mm = écartement entre les plans 19" pour VX IT standard Cote de fixation + 175 mm = écartement entre les plans 19" pour VX IT dynamic
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,67 kg
Poids brut	0,687 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)

Caractéristiques

Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Description produit	VX IT profilé en forme de tête de marteau, 325-575