

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.052

Goulotte de câblage

État: 10.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.052 - Goulotte de câblage pour baies VX IT, TX CableNet, Data Rack

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.

Caractéristiques

Référence	DK 5302.052
Description produit	Goulotte de câbles pour le guidage dissimulé des câbles. Accès aisé permanent au câblage grâce aux couvercles de goulotte sur charnières ou démontables. La goulotte dispose de possibilités de passage de câbles vers l'intérieur de l'armoire et à travers la face arrière de la goulotte. Les traverses de maintien des câbles jointes à la goulotte peuvent être encliquetées, avec réglage en profondeur, sur les doigts de goulotte et améliorent ainsi le guidage des câbles. La goulotte de câbles peut également être vissée. À associer au kit de brosses pour VX IT pour un guidage optimisé de l'air.
Avantages	Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur Possibilité de juxtaposer dos à dos Goulotte de câblage utilisable comme élément de séparation contre les courts-circuits du flux d'air à l'intérieur d'un confinement d'allée froide Possibilité d'obturer les passages de câbles et d'intégrer des accessoires (standard de montage 1 U)
Caractéristiques techniques	Découpes de montage 19" intégrées (1 U) : 6 unités
Matériau	Tôle d'acier Matière plastique selon UL 94-HB
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Goulotte de câblage 2 capots 14 supports de câbles, 6 U 10 traverses de maintien des câbles Matériel de fixation inclus
Unités de hauteur	42 U

Caractéristiques

Convient à	Ne peut pas être combiné avec les montants 19" dynamic, pour VX IT
Remarque	Dans le modèle de baie VX IT, aucune association possible avec les montants 19" dynamic en cas d'équipement intérieur symétrique, le montage unilatéral est possible en cas d'équipement intérieur asymétrique.
Dimensions	Largeur: 109,5 mm Profondeur: 314,5 mm Longueur: 1.872 mm
Convient à	Type de coffret: VX IT Data Rack TX CableNet Largeur: = 800 mm Hauteur: = 2.000 mm = 2.122 mm
Convient à la largeur	800 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	9,2 kg
Poids brut	9,54 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	32,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Description produit	IT Gaine de câble, vertical, pour VX IT, 42 U for H: 2000 mm