


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.400 Glissière, 2 U, montage fixe

État: 11.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.400 - Glissière, 2 U, montage fixe pour baies VX IT

Pour le montage sur un niveau de fixation 19".

## Caractéristiques

Référence	DK 5501.400
Description produit	Perforations pour la fixation d'accessoires et l'aération de composants actifs.
Domaines d'application	Pour le montage sur un plan de montage 19"
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Longueur	150 mm
Possibilités de montage	pour montants 19" « standard » pour montant 19" « dynamic »
Charge admissible	300 N statique
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	0,62 kg
Poids brut	0,703 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Glissières fixes, prof. 150