

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.430

Glissière, 1 U, montage fixe

État: 21.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.430 - Glissière, 1 U, montage fixe pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.

Caractéristiques

Référence	DK 5501.430
Description produit	Perforations latérales pour la fixation d'accessoires et l'aération de composants expulsant l'air latéralement.
Avantages	Accrochage aisé dans les perforations des profilés de montage 19" après le réglage des écartements nécessaires entre les plans 19"
Domaines d'application	Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant Pour soutenir les équipements lourds
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Distance between mounting levels	545 mm
Longueur	475 mm
Possibilités de montage	pour montants 19" « standard »
Consigne de montage	L'écartement entre les plans de fixation 19" dans la VX IT doit être adapté en conséquence avant le montage
Charge admissible	800 N statique
Remarque	Surface portante effective par côté : 35 mm
Surface portante	Largeur: 35 mm
Convient à	Type de coffret: VX IT TS IT
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	1,2 kg
Poids brut	1,4 kg

Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Glissières fixes, prof. 545