

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5501.480

# Glissières, 1 U, réglables en profondeur

État: 13.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.480 - Glissières, 1 U, réglables en profondeur pour baies VX IT, TE, TX CableNet

Pour le montage entre un niveau de fixation arrière et avant.



## Caractéristiques

Référence	DK 5501.480
Avantages	Montage rapide réalisable par une seule personne et sans outils depuis l'avant de l'armoire Les trois perforations de fixation du système de perforations EIA sont disponibles pour le vissage du composant à intégrer. Le vissage direct sur les perforations 19" est également possible dans la TS 8000
Domaines d'application	Pour le montage sur un plan de fixation à l'avant Pour soutenir les équipements lourds Pour l'adaptation à des écartements entre les plans 19" personnalisés
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Zinguée
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Possibilités de montage	Montants 19" en L à l'avant et à l'arrière Cadres de montage 19" à l'avant et à l'arrière Montants 19" « standard » dans la baie VX IT
Charge admissible	1500 N
Remarque	Surface portante effective par côté : 25 mm

# Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: TS IT VX IT TE TX CableNet
Écartement entre les plans 19"	600 - 900 mm
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	3,2 kg
Poids brut	3,74 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Glissières réglables 600-900mm, charge 150kg