

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.825

**Déфлекteurs d'air pour montants 19"
TS IT**

État: 21.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.825 - Déflecteurs d'air pour montants 19" TS IT

Pour séparer les flux d'air froids et chauds dans une baie lors de son intégration dans un confinement d'allée ou lors de l'utilisation d'un système de refroidissement LCP.



Caractéristiques

Référence	DK 5501.825
Description produit	Avec brosse passe-câbles sur tout le pourtour pour un compartimentage avec des systèmes de rails installés sur le plan de montage extérieur.
Domaines d'application	Pour séparer les espaces froids et chauds dans une baie lors de l'intégration dans une allée ou lors de l'utilisation d'un système LCP.
Matériau	Tôle d'acier Face avant pleine : plastique, UL 94-HB, sans halogène Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Finition	Laqué
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	2 caches verticaux 2 caches horizontaux 4 brosses passe-câbles 4 pièces de joint mousse polyuréthane Matériel de fixation inclus
Consigne de montage	Les caches verticaux avec brosse passe-câbles pour le cloisonnement peuvent être montés aussi bien sur les montants 19" à l'avant ou à l'arrière. Le montage des caches horizontaux avec brosses passe-câbles est possible uniquement sur les montants 19" à l'avant.

Caractéristiques

Convient à	Largeur: 600 mm Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4,918 kg
Poids brut	5,177 kg
Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Description produit	Défecteur d'air 47U, larg. 600mm