



DK 5502.025 - Plaque de ventilation pour baies VX IT, TS IT, TX CableNet

Selon le modèle pour une ventilation active de la baie VX IT, TS IT ou TE 8000.



Caractéristiques

Référence	DK 5502.025
Description produit	Pour une ventilation active. En option, il est possible d'équiper l'unité de ventilateurs supplémentaires.
Domaines d'application	Pour la mise en œuvre dans la découpe du toit
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	1 unité de ventilation 2 ventilateurs 1 thermostat Câble de raccordement ouvert Matériel de fixation inclus
Dimensions	Largeur: 340 mm Hauteur: 59 mm Profondeur: 550 mm
Remarque	Le niveau de pression acoustique indiqué se rapporte au premier ventilateur Raccordement sur boîtier de répartition ou prise spécifique au pays

Caractéristiques

Convient à	Type de coffret: VX IT TS IT Largeur: 800 mm 800 mm 800 mm Profondeur: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids brut	4,8 kg
Numéro du tarif douanier	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Description produit	DK Plaque de ventilation, pour l'intégration dans le toit en tôle, avec 2 ventilateurs, extensible à max. 6 ventilateurs, LHP : 340x59x550 mm

Approbation

Explications	Déclaration de conformité UK
--------------	------------------------------