


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.145

Goulotte de câblage

État: 01.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.145 - Goulotte de câblage pour TS IT, TE

Goulotte de câbles avec couvercle amovible à charnières des deux côtés.



Caractéristiques

| | |
|-----------------------------|--|
| Référence | DK 5502.145 |
| Description produit | La goulotte de câblage possède un couvercle amovible montée sur charnières des deux côtés et peut de plus être vissée. |
| Avantages | Montage simple grâce à la fixation rapide sans outil Haute densité d'intégration grâce au guidage des câbles sur chaque unité de hauteur Possibilité de juxtaposer dos à dos |
| Matériau | Tôle d'acier Matière plastique selon UL 94-V0 |
| Couleur | RAL 9005 |
| Composition de la livraison | Avec couvercle et matériel de fixation Avec 4 brides de câbles pour les réserves de câbles |
| Unités de hauteur | 42 U |
| Convient à | Type de coffret: TS IT TE Largeur: 800 mm Hauteur: 2.200 mm |
| Convient à la largeur | 800 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 8.298 |
| Poids brut | 8.735 |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|---------------|
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| EAN | 4028177681224 |
| E-Number Sweden | E7239773 |
| ECLASS 8.0 | 27400604 |