


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5528.141

Baie réseau/serveur TS IT

État: 21.06.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5528.141 - Baie réseau/serveur TS IT avec porte vitrée, avec cadre de montage 19"

Baie TS IT pleine pour climatisation de baie directe. Aménagement intérieur 19" avec cadre de montage 19" pour une charge admissible de max. 1 500 kg disponible dans différentes dimensions.

Caractéristiques

Référence	DK 5528.141
Matériau	Tôle d'acier Aluminium Porte vitrée : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Ossature : apprêt par trempé électrophorèse Aménagement intérieur : apprêt par trempé Portes et toit : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre
General colour	RAL 7035
Couleur	Ossature de baie et pièces plates : RAL 7035 Aménagement intérieur : RAL 9005

Caractéristiques

Composition de la livraison	<p>Ossature TS 8 avec portes et toit</p> <p>Porte vitrée en aluminium à l'avant, charnières à 180°</p> <p>Fermeture avant et arrière : poignée confort pour serrure semi-cylindrique et fermeture de sécurité 3524 E</p> <p>Deux cadres de montage 19" avant et arrière, autoporteurs, réglables en profondeur</p> <p>Entretoises, hauteur 50 mm, pour surélever une tôle de protection au-dessus de la découpe de ventilation dans le toit, pour une ventilation passive (jointes à la livraison). Non requises pour les variantes sans découpe.</p> <p>Accessoires de raccordement pour l'équipotentialité avec point de masse (joints à la livraison)</p> <p>12 x attache 19" 1 U avec mise en contact (jointe)</p> <p>50 vis à tête ronde empreinte étoile conductrices (jointes à la livraison)</p> <p>Palette IPPC</p> <p>Toit, en plusieurs parties, amovible, avec introductions de câbles latérales sur toute la profondeur et découpe recouverte pour module de ventilation</p> <p>Porte pleine à double battant en tôle d'acier à l'arrière avec charnières à 180°</p>
Dimensions	<p>Largeur: 600 mm</p> <p>Hauteur: 1.800 mm</p> <p>Profondeur: 800 mm</p>
Unités de hauteur	38 U
Unités de hauteur	38 U
Espace de montage libre par rapport au plan 19", avant / arrière	84 mm / 168 mm
Écartement entre les deux plans de montage (à la livraison)	545 mm
Design doors	Plein
Modèle à niveau(x) 19"	Cadres de montage 19"
Charge admissible	15 000 N
Remarque	L'angle d'ouverture de la porte peut être différent dans son application concrète en fonction du type et du lieu d'implantation.
Matériau de base	Aluminium

Caractéristiques

Unité d'emballage	1 p.
Poids net	80,67 kg
Poids brut	90,4 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Description produit	TS IT, cadre de montage 19", porte vitrée, LHP 600 x 1800 x 800 mm, 38 U

Approbation

Approbation	UL + C-UL (listed)
Certificats	Finition
Explications	Déclaration de conformité