

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SE 5832.500

## Armoires monobloc SE 8

État: 21.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SE 5832.500 - Armoires monobloc SE 8

Armoire monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux niveaux de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant intégrant l'ossature. Aménagement intérieur totalement compatible avec les armoires juxtaposables TS 8 et donc intégration complète des accessoires TS 8. Largeurs d'armoires de 600 à 1800 mm. Pas de panneaux latéraux à monter.



## Caractéristiques

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Référence                   | SE 5832.500  |
| Matériau                    | Armoire : tôle d'acier de 1,5 mm<br>Porte : tôle d'acier de 2,0 mm<br>Panneau arrière : tôle d'acier 1,5 mm<br>Plaques passe-câbles : tôle d'acier, 1,5 mm<br>Plaque de montage : tôle d'acier 3,0 mm  |
| Finition                    | Coffret, porte et panneau arrière : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée<br>Plaque de montage et plaques passe-câbles : zinguées  |
| Couleur                     | RAL 7035   |
| Composition de la livraison | Enveloppe monobloc en haut et sur les cotés<br>Porte(s)<br>Pour les armoires à une porte avec charnières à droite, sens d'ouverture réversible<br>Plaque de montage<br>Plaques passe-câbles<br>Panneau arrière dévissable<br>Serrure : panneton double de 3 mm<br>2 rails de montage TS 18 x 38 mm<br>Panneau arrière monobloc |

# Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Dimensions                                 | Largeur: 800 mm<br>Hauteur: 2.000 mm<br>Profondeur: 400 mm |
| Dimensions de la plaque de montage (L x H) | 699 mm x 1.896 mm  |
| Indice de protection IP selon CEI 60 529   | IP 55  |
| Indice de protection NEMA                  | NEMA 12<br>NEMA 3R   |
| Code IK                                    | IK10   |
| Nombre de portes                           | 1  |
| Matériau de base                           | Tôle d'acier   |
| Unité d'emballage                          | 1 p.   |
| Poids net                                  | 127,6 kg   |
| Poids brut                                 | 130,6 kg   |
| Numéro du tarif douanier                   | 94032080   |
| ECLASS 8.0                                 | 27180101   |
| Description produit                        | Armoire monobloc SE-1 porte-IP55-NEMA12                    |

# Approbation

|              |   |
|--------------|---|
| Approbation  | UL + C-UL (listed)  |
| Explications | Déclaration de conformité<br>Déclaration de conformité UK |