Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6106.500 Pied ouvert

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



CP 6106.500 - Pied ouvert

Pied ouvert pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.







Caractéristiques

Référence	CP 6106.500
Description produit	Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.
Matériau	Acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7035
Width base plate	400 mm
Height base plate	10 mm
Depth base plate	400 mm
Material thickness pedestal	3 mm
Pedestal tube cross-section depth	73 mm
Pedestal tube cross-section width	86 mm
Charge (statique) admissible	40 kg
Dimensions	Hauteur: 1.095 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	22.5

© Rittal 2025

Caractéristiques

Poids brut	22.691
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177698468
ETIM 9	EC002534
ECLASS 8.0	27182604

© Rittal 2025 3