Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# CP 6106.500

# Pied ouvert

État: 15.11.2026 (La source: www.rittal.com/be_fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6106.500 - Pied ouvert

Pied ouvert pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches.







## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | CP 6106.500 |
| Description produit | Solutions soudées en remplacement des pieds, complètes. Pour le passage ultérieur de câbles pré-confectionnés avec fiches. |
| Matériau | Acier |
| Finition | Laqué |
| Couleur | RAL 7035 |
| Width base plate | 400 mm |
| Height base plate | 10 mm |
| Depth base plate | 400 mm |
| Material thickness pedestal | 3 mm |
| Pedestal tube cross-section depth | 73 mm |
| Pedestal tube cross-section width | 86 mm |
| Charge (statique) admissible | 40 kg |
| Dimensions | Hauteur: 1.095 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 22,5 kg |

© Rittal 2026

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids brut | 22,691 kg |
| Empreinte carbone/UE (sortie d'usine) | 91,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Remarque sur la classification de l'empreinte carbone | Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit |
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002534 |
| ECLASS 8.0 | 27182604 |
| Description produit | CP Pied ouvert RAL7035 40kg |