Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6148.000

Roulettes doubles orientables

État: 04.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

CP 6148.000 - Roulettes doubles orientables

Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.

Caractéristiques

Référence	CP 6148.000
Description produit	Pour une mise en œuvre mobile, à monter directement sur l'armoire.
Couleur	Noir avec surface de roulement grise
Composition de la livraison	4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage. Matériel de fixation inclus
Convient à	Type de coffret: VX Type de coffret: VX IT Type de coffret: TS Type de coffret: TS IT Type de coffret: VX SE Type de coffret: CX Type de coffret: PC Type de coffret: Pupitre monobloc en acier inoxydable Type de coffret: IW Type de coffret: Data Rack Type de coffret: Refroidisseur d'eau Blue e+ Type de coffret: Refroidisseurs d'eau TopTherm VX25
Clearande floor	85 mm
Charge max. admissible (statique) par élément	750 N
Pour référence(s)	6106.200 6106.300
Dimensions	Filetage: M12 x 20
Unité d'emballage	4 p.
Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

© Rittal 2026

Caractéristiques

Description produit	CP Roulettes doubles orientables, 2 avec/sans dispositif de blocage, charge max. admissible par roulette 75 kg