


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6148.000

Roulettes doubles orientables

État: 16.01.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6148.000 - Roulettes doubles orientables

Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.

Caractéristiques

Référence	CP 6148.000
Description produit	Pour une mise en œuvre mobile, à monter directement sur l'armoire.
Couleur	Noir avec surface de roulement grise
Composition de la livraison	4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage. Matériel de fixation inclus
Convient à	Type de coffret: VX Type de coffret: VX IT Type de coffret: TS Type de coffret: TS IT Type de coffret: VX SE Type de coffret: PC Type de coffret: Parties inférieures TP Type de coffret: IW Type de coffret: Data Rack Type de coffret: Refroidisseurs d'eau
Clearande floor	85 mm
Charge max. admissible (statique) par élément	750 N
Pour référence(s)	6106.200 6106.300
Dimensions	Filetage: M12 x 20
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.115
Poids brut	1.293
Numéro du tarif douanier	39269097
EAN	4028177206007

Caractéristiques

E-Number Sweden	E7239728
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
