Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6148.000 Roulettes doubles orientables

État: 11.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



CP 6148.000 - Roulettes doubles orientables

Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.

Caractéristiques

Référence	CP 6148.000		
Description produit	Pour une mise en œuvre mobile, à monter directement sur l'armoir Noir avec surface de roulement grise		
Couleur			
Composition de la livraison	4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage. Matériel de fixation inclus		
Convient à	Type de coffret: VX Type de coffret: VX IT Type de coffret: TS Type de coffret: TS IT Type de coffret: VX SE Type de coffret: PC Type de coffret: Parties inférieures TP Type de coffret: IW Type de coffret: Data Rack Type de coffret: Refroidisseurs d'eau		
Clearande floor	85 mm		
Charge max. admissible (statique) par élément	750 N		
Pour référence(s)	6106.200 6106.300		
Dimensions	Filetage: M12 x 20		
Unité d'emballage	1 p.		
Poids net	1.115		
Poids brut	1.293		
Numéro du tarif douanier	39269097		
EAN	4028177206007		

© Rittal 2025

Caractéristiques

E-Number Sweden	E7239728	
ETIM 9	EC002621	
ECLASS 8.0	27189262	

© Rittal 2025 3