


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**CP 6218.100**

**Profilé porteur CP 180**

État: 16.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6218.100 - Profilé porteur CP 180 Plein

Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles fermée de grande section.

## Caractéristiques

Référence	CP 6218.100
Description produit	Fixation sur les éléments de jonction à l'aide de 4 vis autotaraudeuses dans le canal de vissage. Longueur libre, pas de taraudage à réaliser. Goulotte de câbles monobloc de grande section.
Matériau	Profilé porteur : profilé en aluminium extrudé
Couleur	Profilé porteur : RAL 7035
Composition de la livraison	Profilé porteur
Longueur	1 000 mm
Dimensions	Largeur: 90 mm Hauteur: 160 mm Longueur: 1.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	10,178 kg
Poids brut	10,82 kg
Numéro du tarif douanier	76042100
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556
Description produit	Profilé porteur plein bras porteur 180 RAL7035

## Approbation

Explications Déclaration fabricant