

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6320.300

Coffrets de commande avec poignées

État: 30.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6320.300 - Coffrets de commande avec poignées

Coffrets de commande avec poignées, d'un design moderne, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55

Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | CP 6320.300 |
| Matériau | Coffret et porte : tôle d'acier Poignées : aluminium Face avant : aluminium Capots de recouvrement : plastique |
| Finition | Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Poignées : anodisées incolores Face avant : anodisée incolore |
| Couleur | Coffret et porte : RAL 7035 Poignées : anodisées incolores Face avant : anodisée incolore Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024 |
| Composition de la livraison | Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm Découpe max. à l'avant, recouverte d'une plaque frontale en aluminium de 3 mm facile à usiner Poignées latérales et capots de recouvrement Serrure à panneton double de 3 mm Équerre d'équipement intérieur avec perforations TS |
| Dimensions | Largeur: 380 mm Hauteur: 380 mm Profondeur: 210 mm |
| Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529 | IP 55 |
| Modèle | Accès de service par l'arrière |

Caractéristiques

| | |
|--------------------------|--|
| Remarque | Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositifs de verrouillage pour intervenir par l'arrière : dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A, cylindres de sécurité, poignées en plastique et poignées en T, modèle B |
| Matériau de base | Aluminium |
| Verrouillage | Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 1 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 9,041 kg |
| Poids brut | 9,517 kg |
| Numéro du tarif douanier | 94032080 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Description produit | CP Coffret de commande avec poignées, LHP : 380 x 380 x 210 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium, accès de service par l'arrière |

Approbation

| | |
|--------------|---|
| Explications | Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK |
|--------------|---|