


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6321.000

# Coffrets de commande pour écrans TFT jusqu'à 24"

État: 26.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6321.000 - Coffrets de commande pour écrans TFT jusqu'à 24"

Prise VESA 75/100 intégrée. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9/16:10. Indice de protection élevé IP 65.

## Caractéristiques

Référence	CP 6321.000
Modèle	Porte vitrée avec une vitre en verre sécurit trempé
Description produit	Pour le montage d'écrans TFT usuels du commerce ayant des diagonales jusqu'à 24" dans les formats 16:9 / 16:10
Matériau	Coffret et porte : tôle d'acier Poignées : aluminium Capots de recouvrement : plastique Vitre : verre sécurit trempé Support TFT : tôle d'acier
Finition	Enveloppe et porte : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée Poignées : anodisées incolores
Couleur	Coffret et porte : RAL 7035 Poignées : anodisées incolores Capots de recouvrement : teinte proche RAL 7024
Composition de la livraison	Coffret avec découpe et renfort pour bras porteur Ø 130 mm Vitre Support pour écrans TFT avec prise VESA 75 / 100 Poignées latérales et capots de recouvrement Porte arrière avec charnières à droite Serrure à panneton double de 3 mm
Dimensions	Largeur: 650 mm Hauteur: 450 mm Profondeur: 155 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 65

# Caractéristiques

Nombre de serrures	1
Remarque	Possibilité d'inverser la position du raccordement pour bras porteur ainsi que le sens d'ouverture de la porte en retournant le coffret En option : raccordement pour bras porteur Ø 130 mm, plaque de renforcement excentrée pouvant simplement être percée Dispositif de verrouillage, pouvant être remplacé par des dispositifs de verrouillage de 27 mm, modèle A, des cylindres de sécurité, des poignées en plastique et des poignées en T, modèle B
Matériau de base	Aluminium
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Dispositif de verrouillage Nombre de serrures: 1 Serrure à clé: Panneton double de 3 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	16,468 kg
Poids brut	17,335 kg
Numéro du tarif douanier	94032080
ECLASS 8.0	27180505
Description produit	CP Coffret de commande pour écrans TFT jusqu'à 24", LHP : 650 x 450 x 155 mm, en tôle d'acier, poignées en aluminium

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK
--------------	---