Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 6663.400

Fixation mur / sol, pivotante CP 40 en acier inoxydable

État: 12.11.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



CP 6663.400 - Fixation mur / sol, pivotante CP 40 en acier inoxydable

Pour la fixation pivotante du bras porteur sur des surfaces verticales ou horizontales.

Caractéristiques

Référence	CP 6663.400
Modèle	Par l'avant : perçage Ø 9 mm
Matériau	Acier inoxydable AISI 303 (1.4305)
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66 selon la norme EN 60529 , 2014-09 IP X9 selon la norme EN 60529 , 2014-09
Pivotant / inclinable	Oui
Rotation angle/swivel area	env. 350°, blocage au moyen de vis moletées
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	4.292
Poids brut	4.68
Numéro du tarif douanier	83024900
EAN	4028177122222
ETIM 9	EC000882
ECLASS 8.0	27400556

Approbation

Explications	Déclaration fabricant

© Rittal 2025