

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CP 6681.000

# Coffret de commande Premium

État: 27.06.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6681.000 - Coffret de commande Premium Acier inoxydable

Panneaux Premium en acier inoxydable AISI 304 (1.4301), résistance au nettoyage à haute pression.



## Caractéristiques

Référence	CP 6681.000
Modèle	Avec raccordement pour bras porteur CP 40 en acier inoxydable
Avantages	Résistant au nettoyage haute pression : le joint logé entre deux surfaces planes subit une compression optimale par vissage. Conforme aux exigences des salles blanches : visserie en adéquation avec les exigences élevées de l'industrie agroalimentaire : intégrées avec capuchons en plastique ou avec vis hexagonales en saillie.
Matériau	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Finition	Brossé, grain 400
Dimensions	Largeur: 530 mm Hauteur: 360 mm Profondeur: 120 mm
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 66 IP X9
Convient au raccordement de bras porteur	En haut ou en bas (en tournant le coffret)

# Caractéristiques

Cleanroom class	Classe de pureté d'air 1 selon la norme EN ISO 14 644-1
Matériau de base	Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	8,835 kg
Poids brut	9,3 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	35,41
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Description produit	Coffret de commande Premium

# Approbation

Explications	Déclaration de conformité Déclaration de conformité UK PCF-declaration
--------------	--