Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 7030.550

# DRC CAN-Bus CMC III

État: 22.06.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7030.550 - DRC CAN-Bus CMC III

Pour le raccordement du contrôleur RFID.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Référence | DK 7030.550 |
| Modèle | Le DRC CAN-Bus CMC III est nécessaire pour le raccordement du système RFID au CMC III. Il relie le contrôleur RFID avec le CAN-Bus du CMC III. |
| Description produit | Le DRC CAN-Bus CMC III permet de relier le contrôleur RFID au système CMC III. Il est possible de raccorder un DRC CAN-Bus CMC III à un contrôleur RFID. Chaque DRC CAN-Bus CMC III requiert une alimentation électrique externe. |
| Avantages | Raccordement rapide et détection automatique grâce au «plug & play»<br>Représentation graphique de l'équipement 19˝ dans la baie sur l'interface Web du CMC III. |
| Domaines d'application | Gestion de l'équipement 19˝ via le système DRC dans des baies dans des environnements informatique, industriel et tertiaire |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Mode de fonctionnement | Les réglages peuvent être effectués via l'Unité Centrale CMC III.<br>Affichage d'état par diode intégrée<br>L'interface réseau du CMC III permet d'accéder aux valeurs de mesure instantanées via un navigateur, SNMP ou OPC-UA et de procéder à des réglages.<br>Alarme automatique par e-mail, SMS ou Trap SNMP en cas de dépassement d'une valeur de seuil. |
| Matériau | Plastique<br>Face avant : lisse<br>Coffret : Texturé |
| Couleur | Coffret : RAL 7035<br>Face avant : RAL 9005 |
| Composition de la livraison | DRC CAN-Bus CMC III<br>Manuel d'installation et d'utilisation rapide<br>Matériel de fixation pour surfaces planes<br>Clips de montage pour fixation des rails porteurs<br>Accessoires de fixation |
| Interface Bus System | 2 x CAN-Bus RJ45 |
| Interfaces | RJ45 |
| Nombre de participants de l'UC compacte (max.) | 2 |
| Nombre de participants de l'UC (max.) | 4 |
| Remarque | Un module d'alimentation 7030.060 supplémentaire est nécessaire pour chaque DRC CAN-Bus. |
| Dimensions | Largeur: 138 mm<br>Hauteur: 40 mm<br>Profondeur: 132 mm |
| Plage de température de fonctionnement | 0 °C...55 °C |
| Taux d'humidité de l'air (sans condensation) | 5...95 % |
| Unité d'emballage | 1 p. |
| Poids net | 0.336 |

# Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Poids brut | 0.604 |
| Numéro du tarif douanier | 85176200 |
| EAN | 4028177695887 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |

# Approbation

| | |
|---|---|
| Explications | Déclaration de conformité |