


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.010 Cadre de montage

État: 06.09.2025 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7044.010 - Cadre de montage pour Network Cable Organizer

Cadre de montage 1 U robuste pour 24 cassettes de câbles. Pour la configuration personnalisée du Network Cable Organizer.

Caractéristiques

Référence	DK 7044.010
Modèle	L'article est configurable, options sélectionnables
Description produit	Cadre de montage 1 U robuste pour 24 cassettes de câbles. Pour la configuration personnalisée du Network Cable Organizer.
Avantages	<p>Moins de désordre dans les câbles – et ainsi aucune entrave à la circulation de l'air dans la zone des commutateurs réseau</p> <p>Toujours la bonne longueur : les surlongueurs de câble – que ce soit CAT 6 ou à fibres optiques – sont simplement tirées en arrière via un ressort</p> <p>Accès frontal – idéal donc pour l'équipement ultérieur des baies à partir d'une profondeur de 800 mm</p>
Domaines d'application	<p>Mise en œuvre possible dans toutes les baies réseau à partir d'une profondeur de 800 mm</p> <p>Fixation sur plan de montage 19" avant et arrière</p>
Matériau	Cadre de montage : tôle d'acier
Couleur	Cadre de montage : RAL 9005
Composition de la livraison	<p>Cadre de montage 1 U robuste en tôle d'acier pour 24 cassettes de câbles</p> <p>Kit de montage</p> <p>Matériel de fixation inclus</p>
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	0
Dimensions	<p>Largeur: 450 mm</p> <p>Hauteur: 44 mm</p> <p>Profondeur: 600 mm</p>

Caractéristiques

Plage de température de fonctionnement	10 °C...45 °C
--	---------------

Taux d'humidité de l'air (sans condensation)	95 %
--	------

Humidité relative de l'air (sans condensation)	10 %
--	------

Unité d'emballage	1 p.
-------------------	------

Poids net	3.56
-----------	------

Poids brut	3.96
------------	------

Numéro du tarif douanier	73269098
--------------------------	----------

EAN	4028177917286
-----	---------------

ETIM 9	EC000322
--------	----------

ECLASS 8.0	27189265
------------	----------
