


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7050.100 Châssis 3 U

État: 02.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7050.100 - Châssis 3 U pour rails LSA-Plus, 150 paires max.

Pour barrettes LSA-Plus, max. 150 paires, pour recevoir au maximum 15 barrettes LSA-Plus (à 10 paires), permettent le montage de 3 x 5 barrettes de raccordement LSA-Plus 2/10, série 2 horizontale.

Caractéristiques

Référence	DK 7050.100
Description produit	Pour recevoir au maximum 15 rails LSA-Plus (à 10 paires). Il est possible de monter horizontalement 3 x 5 rails de raccordement LSA-Plus 2/10, série 2. Longueur des modules 124 mm avec trame en hauteur au pas de 22,5 mm. L'unité portante s'intègre dans tous les surfaces de fixation 19". Le plan de montage est en retrait de 75 mm par rapport aux équerres de fixation 19". Les étriers pour torons de câbles intégrés permettent de réaliser un guidage parfaitement ordonné des câbles.
Matériau	Acier inoxydable
Composition de la livraison	Unité portante, 8 étriers de rangement
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,68 kg
Poids brut	0,8 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Support 3U pour modules LSA-Plus