

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## IT 7100.510 Kit de portes OCP

État: 16.01.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

# IT 7100.510 - Kit de portes OCP pour baie OCP ORV3

Pour une protection d'accès accrue avec poignée confort avec bouton-pression et serrure.



## Caractéristiques

Référence	IT 7100.510
Avantages	Protection d'accès accrue Accès de maintenance optimal grâce à la porte arrière à double battants asymétriques
Matériaux	Tôle d'acier
Finition	apprêt par trempé et revêtement poudre
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Porte avant ajourée monobloc Porte arrière ajourée à double battants asymétriques Porte avant et arrière avec poignées Confort et dispositif à bouton-pression 12 charnières
Dimensions	Largeur: 596 mm Hauteur: 2.236 mm Profondeur: 35 mm
Unité d'emballage	2 p.
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177998612
ETIM 9	EC000747