


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.224

Chaînons guide-câbles, fixation 19"

État: 10.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7111.224 - Chaînons guide-câbles, fixation 19"

Pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, fixation 19", élément de jonction.



Caractéristiques

Référence	DK 7111.224
Description produit	Les chaînons guide-câbles, prévus pour le guidage structuré des faisceaux de câbles, se fixent partout dans la baie en fonction des besoins.
Domaines d'application	Pour le guidage horizontal des câbles dans le niveau de répartition. Grâce à la perforation de fixation ouverte, ils peuvent être fixés à tout moment, même ultérieurement, sur les montants 19" à l'aide des vis de fixation présentes sur les composants à intégrer.
Matériau	Elément porteur : tôle d'acier Chaînons de guidage des câbles, éléments de jonction : plastique UL 94-V0
Couleur	RAL 9005
Composition de la livraison	Chaînons de guidage des câbles Éléments de jonction
Number connection combs	2
Remarque	Dimensions des compartiments individuels (H x P) env. 34 x 100 mm
Unités de hauteur	4 U
Unité d'emballage	4 p.

Caractéristiques

Poids net	0.6
Poids brut	0.727
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177550377
E-Number Sweden	E7282519
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604