
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.300

Guide-câbles snap-in

État: 21.11.2026 (La source: www.rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7111.300 - Guide-câbles snap-in

Pour le montage rapide sans outil en deux versions : à encliqueter et à torsader.



Caractéristiques

Référence	DK 7111.300
Modèle	à encliqueter
Avantages	Le diamètre du clip de guidage de câble peut être adapté à la section du câble guidé
Matériau	Polyamide 6.6 autoextinguible selon UL 94-V2
Couleur	Incolore
Introduction des câbles	Diamètre min. de câble: 14 mm Diamètre max. de câble: 19 mm
For system punchings with Ø	6,2 mm
Diamètre min. de câble	14 mm
Diamètre max. de câble	19 mm
Unité d'emballage	10 p.
Poids net	0,03 kg
Poids brut	0,043 kg

© Rittal 2026

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	39269097
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Description produit	DK Snap-in, guidage des câbles, à encliqueter, pour le montage rapide sans outil, pour un Ø max. 19 mm, polyamide, nature