
Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7119.140 Tablette 1 U, pour montage fixe


État: 07.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)




POWER DISTRIBUTION >> CLIMATE CONTROL

DK 7119.140 - Tablette 1 U, pour montage fixe Perforation 19"

482,6 mm (19") / 535 mm (métrique), surface pour composants actifs de petit format comme p. ex. les modems ou mini-hubs dans les niveaux en pouces ou métriques, charge admissible : 10 kg.







Caractéristiques

Référence	DK 7119.140
Modèle	Modèles 19"
Description produit	Tablette idéale pour les composants actifs de petit format comme p. ex. les modems ou les mini-hubs.
Matériau	Tôle d'acier
Couleur	RAL 7035
Charge admissible	10 kg en charge statique répartie sur la surface
Remarque	Ces tablettes ne peuvent pas être montées sur rails télescopiques. Espace disponible en hauteur pour 1 U, environ 35 mm
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Profondeur: 140 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.781
Poids brut	0.881

© Rittal 2025 2

Caractéristiques

Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177221444
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3