




# DK 7158.100 - Goulotte de câblage horizontale 19" (482,6 mm)

Permettent le guidage caché et simple des câbles, également en grande quantité, au sein du niveau de montage 19", le cache avant complet peut être ôté avec des fermetures rapides pour une manipulation aisée.



## Caractéristiques

Référence	DK 7158.100
Description produit	Les goulettes permettent de guider et de recouvrir facilement de grandes quantités de câbles jusqu'aux composants sur le plan de montage 19". De larges découpes assurent un guidage aisément et sans coude des câbles en direction des composants vers le haut ou le bas. Pour faciliter les opérations, des fermetures rapides permettent d'ôter rapidement le cache avant. Une fois posés, les câbles sont maintenus en place à l'aide de bandes autoagrippantes puis vous pouvez à nouveau refermer la goulotte.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Avec 5 bandes autoagrippantes
Unités de hauteur	2 U
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	1.7
Poids brut	1.762

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier 83024200

---

EAN 4028177500334

---

ETIM 9 EC000322

---

ECLASS 8.0 27400604