

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.560 Guide-câbles

État: 06.07.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.560 - Guide-câbles à charnières, avec attaches rapides et protection anticoude

Avec des maillons de chaîne mobiles pour un guidage sans coude des câbles dans la partie centrale, fixation détachable des deux côtés grâce aux attaches rapides.



Caractéristiques

Référence	DK 7163.560
Description produit	Pour le guidage fiable des câbles de raccordement depuis les tablettes à extraction télescopique jusqu'au point de retenue. Guidage des câbles sans pli dans la partie centrale via des maillons mobiles. Fixation détachable des deux côtés via les raccords rapides.
Matériau	Tôle d'acier zinguée Partie centrale : matière plastique
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Remarque	Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 200 mm
Convient à	Profondeur: \leq 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,55 kg
Poids brut	0,712 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,4 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Description produit	Guide câble articulé
