


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7163.565

## Guide-câbles

État: 13.02.2026 (La source: [ittal.com/be-fr](http://ittal.com/be-fr))

# DK 7163.565 - Guide-câbles à charnières, avec attaches rapides et protection anticoude

Avec des maillons de chaîne mobiles pour un guidage sans coude des câbles dans la partie centrale, fixation détachable des deux côtés grâce aux attaches rapides.



## Caractéristiques

Référence	DK 7163.565
Description produit	Pour le guidage fiable des câbles de raccordement depuis les tablettes à extraction télescopique jusqu'au point de retenue. Guidage des câbles sans pli dans la partie centrale via des maillons mobiles. Fixation détachable des deux côtés via les raccords rapides.
Matériaux	Tôle d'acier zinguée Partie centrale : matière plastique
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Remarque	Profondeur max. des tablettes = profondeur de la baie - 200 mm
Convient à	Profondeur: > 600 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0.7
Poids brut	0.78
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit

# Caractéristiques

---

Numéro du tarif douanier 73269098

---

EAN 4028177438576

---

ETIM 9 EC000322

---

ECLASS 8.0 27400604