



# DK 7401.000 - Traverses latérales pour Data Rack

Pour la fixation et la rigidification de deux niveaux de fixation 482,6 mm (19") dans le Data Rack, réglable en longueur.

## Caractéristiques

Référence	DK 7401.000
Description produit	Elles servent à fixer et à stabiliser le deuxième cadre 19" dans le Data Rack. Ces traverses latérales sont réglables en longueur et permettent des écartements de 250, 300 ou 350 mm entre les montants de fixation.
Matériau	Tôle d'acier
Finition	Laqué
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Dimensions de montage	Installation depth for components: 482,6 mm Largeur de montage pour les composants: 19"
Unité d'emballage	2 p.
Poids net	0.76
Poids brut	0.906
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	73269098
EAN	4028177129993
E-Number Sweden	E7282524
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261