


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Energy box, 19"

État: 07.02.2026 (La source: ittal.com/be-fr)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7480.035 - Energy box, 19"

Profilé oméga réglable en profondeur pour l'installation des appareils selon DIN 43 880 de tailles 1 à 3, installation maximale de 22 appareils.

Caractéristiques

Référence	DK 7480.035
Description produit	Rail oméga réglable en profondeur pour l'installation des appareils selon la norme DIN 43 880, de tailles 1 – 3, p. ex. prises de courant, disjoncteurs, etc., avec retenue de câbles à l'arrière et selon la barre neutre et terre sur socle isolé.
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Coffret électrique avec rail oméga réglable en profondeur pour l'installation des appareils selon la norme DIN 43880, taille 1-3, brosse passe-câbles à l'arrière pour l'introduction des câbles Capot en plastique avec couvercle borgne (UL 94-V0) 44 bornes de raccordement, 4 mm ² 2 bornes de raccordement, 16 mm ² 2 caches 12 brides de fixation pour la décharge de traction des câbles de raccordement Bandes de repérage, autocollantes
Nombre max. d'unités de division à 18 mm	22
Remarque	Equipement personnalisé avec des disjoncteurs de protection en usine sur demande.
Dimensions	Largeur: 482,6 mm Hauteur: 132,5 mm Profondeur: 155 mm
Unités de hauteur	3 U
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	2.354
Poids brut	2.54

Caractéristiques

Numéro du tarif douanier 85366990

EAN 4028177166004

E-Number Sweden E7239593

ETIM 9 EC002620

ECLASS 8.0 27189261