Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





CP 7495.000 Roulettes doubles orientables

État: 08.12.2025 (La source: rittal.com/be-fr)



CP 7495.000 - Roulettes doubles orientables

Pour une utilisation mobile, à monter directement sur l'armoire.

Caractéristiques

Référence	CP 7495.000
Description produit	Pour une mise en œuvre mobile, à monter directement sur l'armoire
Couleur	Noir
Composition de la livraison	4 roulettes doubles orientables, 2 x avec et 2 x sans dispositif de blocage. Matériel de fixation inclus
Remarque concernant la référence	Pour le montage sur socle VX, l'adaptateur de socle est nécessaire Pour le montage sur socle TS, l'adaptateur de socle est nécessaire
Convient à	Type de coffret: VX Type de coffret: VX IT Type de coffret: VX SE Type de coffret: PC Type de coffret: Parties inférieures TP Type de coffret: IW Type de coffret: Data Rack Type de coffret: Refroidisseurs d'eau
Clearande floor	125 mm
Charge max. admissible (statique) par élément	1⊠ 200N
Dimensions	Filetage: M12 x 20
Unité d'emballage	4 p.
Poids net	1.76
Poids brut	1.98
Numéro du tarif douanier	83024900
EAN	4028177131200
E-Number Sweden	E7239729

© Rittal 2025

Caractéristiques

ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262

© Rittal 2025 3