

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.280

Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale

État: 05.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.280 - Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale pour TS 8

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Caractéristiques

Référence	DK 7824.280
Description produit	Porte vitrée équipée d'une fermeture à crémone en 4 points et d'une poignée Confort pour semi-cylindrique avec serrure de sécurité 3524 E. Le modèle à deux battants permet une exploitation optimale de l'espace tout comme le meilleur accès possible grâce à la faible distance entre les rangées de baies. Angle d'ouverture de porte maximal grâce aux charnières 180° déjà intégrées.
Matériau	Cadre : tôle d'acier Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	RAL 7035
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Remarque	Une hauteur 2200 mm ne peut pas être combinée avec un cadre pivotant de 45 U.
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 55
Convient à	Type de coffret: TS 8 Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	34 kg
Poids brut	35,4 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ECLASS 8.0	27182204