## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES



## DK 7824.362 - Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour DK-TS

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

## Caractéristiques

Référence	DK 7824.362
Description produit	Avec charnières à 130° et fermeture à crémone y compris poignée confort pour serrure demi-cylindre avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Le faible débattement des portes permet de rapprocher les rangées de baies. La perforation de porte sur une grande surface des modèles avec aération favorise de plus la climatisation des équipements. Surface perforée > 78% de la surface totale.
Matériau	Tôle d'acier
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Convient à	Type de coffret: DK-TS Largeur: 600 mm Hauteur: 2.200 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	24.7
Poids brut	25.4
Numéro du tarif douanier	94039910
EAN	4028177302792
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 2