

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.380

Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée

État: 23.05.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.380 - Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour DK-TS

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Caractéristiques

Référence	DK 7824.380
Description produit	Avec charnières à 130° et fermeture à crémone y compris poignée confort pour serrure demi-cylindre avec fermeture de sécurité N° 3524 E. Le faible débattement des portes permet de rapprocher les rangées de baies. La perforation de porte sur une grande surface des modèles avec aération favorise de plus la climatisation des équipements. Surface perforée > 78% de la surface totale.
Matériau	Tôle d'acier
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529	IP 20
Convient à	Type de coffret: DK-TS Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	26,32 kg
Poids brut	28 kg
Numéro du tarif douanier	94039910
ECLASS 8.0	27182204