

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.490

Porte à deux battants en verre

État: 02.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.490 - Porte à deux battants en verre pour DK-TS

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Caractéristiques

Référence	DK 7824.490
Description produit	Portes équipées de charnières à 180°, d'une fermeture à crémone et d'une poignée Confort avec serrure de sécurité N° 3524 E. Le faible débattement des portes permet de rapprocher les rangées de baies.
Matériau	Eléments du cadre : aluminium Vitre : verre sécurit trempé, 5 mm
Couleur	Cadre : RAL 7035 Vitres : teintées
Composition de la livraison	Matériel de fixation inclus
Remarque	Mise en œuvre non possible en liaison avec un cadre pivotant
Convient à	Type de coffret: DK-TS Largeur: 800 mm Hauteur: 2.000 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	24,951 kg
Poids brut	26,264 kg
Numéro du tarif douanier	76169990
ECLASS 8.0	27182204
Description produit	DK All-glass door, vertically divided, WxH: 800x2000 mm, 180° hinges, Comfort handle incl. Security lock 3524 E