


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7825.375**

**Garniture à brosse haute étanchéité**

État: 23.05.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7825.375 - Garniture à brosse haute étanchéité

Brosse passe-câbles spéciale pour obtenir des passages de câbles le plus étanche possible pour faisceaux de câbles et lignes.

## Caractéristiques

Référence	DK 7825.375
Description produit	Pour l'équipement personnalisé des pièces plates, des plaques passe-câbles et des panneaux. Découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits et plaques passe-câbles. Cette garniture brosse spéciale permet d'assurer une étanchéité supérieure au niveau des entrées de câbles. Elle dispose de brosses au positionnement décalé sur plusieurs niveaux, garantissant une bonne étanchéité par rapport aux câbles introduits, même avec une grande quantité de câbles. Les pertes de pression sont ainsi réduites au minimum.
Matériau	Garniture à brosses : plastique, UL 94-HB
Composition de la livraison	Une brosse passe-câbles pour chaque, longueur 1 m, modèle à droite et à gauche
Longueur des poils	58 mm
Longueur	1 m
Dimensions	Longueur: 1 m
Pour épaisseurs de matériau	1,5 - 2 mm
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	0,65 kg
Poids brut	0,82 kg
Numéro du tarif douanier	96035000
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Description produit	Brosses haute densité