


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7827.120 Montants 19"

État: 28.02.2026 (La source: [rittal.com/be-fr](http://rittal.com/be-fr))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7827.120 - Montants 19" pour TS, CS Toptec

Montants à pliage multiple. Les montants sont également disponibles en L.

## Caractéristiques

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                   | DK 7827.120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modèle                      | à pliage multiple                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Avantages                   | Marquages des unités de hauteur sur l'avant facilitent l'installation systématique des plans en pouces                                                                                                                                                                                                                        |
| Caractéristiques techniques | Perforations 19" intégrées (standard EIA)<br>Perforations latérales rondes et carrées<br>Chromaté pour assurer la liaison conductrice des composants en pouces                                                                                                                                                                |
| Matériau                    | Tôle d'acier d'épaisseur 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Composition de la livraison | Matériel de fixation inclus                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensions                  | Largeur: 482,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Unités de hauteur           | 24 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Remarque                    | Les montants peuvent également être utilisés pour les cotes de fixation 21", 23" et 24".<br>Veuillez choisir les glissières en fonction de chaque écartement entre les niveaux de fixation 19".<br>La mise en œuvre de l'adaptateur de montage pour montants en L est nécessaire pour une association avec des montants en L. |
| Convient à                  | Type de coffret: TS 8<br>CS Toptec<br>Hauteur: 1.200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Unité d'emballage           | 2 p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids net                   | 3,45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Poids brut                  | 3,64 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Numéro du tarif douanier    | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ETIM 9                      | EC002620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Caractéristiques

ECLASS 8.0

27189261